OS5017


Prizmás fénysorompó

OSR-FNKG

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: OA5104

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 potenciométer időzítő
2 potenciométer érzékenység
vevő a felső optikában
adó az alsó optikában

Termékjellemzők		
Fény típusa		infravörös
Ház		téglatest kialakítású
Felhasználási terület		
Működési elv		Prizmás fénysorompó
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...55 DC
Áramfelvétel	[mA]	30; ((24 V))
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	950
Kimenetek		
Elektromos kivitel		NPN
Kimeneti funkció		világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	100
Rövidzárlat-védelem		igen

OS5017

Prizmás fénysorompó

OSR-FNKG

Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett	
Túlterhelés-védelem		igen	
Érzékelési tartomány			
Hatótávolság	[m]	< 10; (Prizma Ø 80 E20005)	
Beállítható tartomány		igen	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80	
Védettség		IP 65	
Tesztek / engedélyek			
EMC		EN 60947-5-2	
Mechanikai adatok			
Ház		téglatest kialakítású	
Méretek	[mm]	80 x 28 x 95	
Anyagok		PPO módosított	
Optika anyaga		üveg	
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző		kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok			
Szállított tételek		rögzítési szög csavarhúzó	
Megjegyzések			
Csomagolási egység		1 db	
Elektromos csatlakozás			

sorkapocs: ...1,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 7...13 mm

Csatlakozás

