


Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

OTH-CPKG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: O5H503 + E21085

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



vevő az alsó optikában
adó a felső optikában



Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Háttérelnyomás
Működési elv	Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 60
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	950

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	antivalens



Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

OTH-CPKG

Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,9
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	700
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány		
Érzékelési távolság	[mm]	50...700; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó)
Beállítható tartomány		igen
Max. fényfolt átmérő	[mm]	35
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális tartományban
Háttérelnyomás elérhető		igen

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...60
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	220
Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	75,5 x 17 x 33,5
Anyagok		ABS
Optika anyaga		PMMA
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Tartozékok		
Szállított tételek	rögzítési szög: 1	
	csavarhúzó	

Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db




Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

OTH-CPKG

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Csatlakozás



Érszínek :
 BK = fekete
 BN = barna
 BU = kék
 WH = fehér