


Prizmás fénysorompó

OUR-HPKG/6M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OU5070

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



vevő a felső optikában
adó az alsó optikában



Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	Prizmás fénysorompó
--------------	---------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...55 DC
Áramfelvétel	[mA]	35; ((24 V))
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	950

Kimenetek

Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		fényre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	160
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány


Hatótávolság	[m]	0,15...3; (Prizma Ø 80 E20005)
Beállítható tartomány		igen



Prizmás fényesorompó

OUR-HPKG/6M

Max. fényfolt átmérő [mm]	262
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak	a maximális tarományban
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Védettség	IP 67
Tesztek / engedélyek	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011
	B osztályú
Mechanikai adatok	
Súly [g]	0,298
Ház	téglatest kialakítású
Méretek [mm]	28 x 16 x 51
Anyagok	PPE módosított
Optika anyaga	üveg
Kijelzők / kezelési egységek	
Kijelző	kapcsolási állapot
	1 x LED, sárga
Tartozékok	
Szállított tételek	rögzítési szög: 1, E20211
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás	
Kábel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²	
Csatlakozás	



Érszínek :
 BN = barna
 BU = kék
 BK = fekete

Prizmás fénySOROMPÓ

OUR-HPKG/6M

Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

