

Prizmás fénySOROMPÓ

OUP-HNKG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



vevő a felső optikában
adó az alsó optikában

Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	polarizációs szűrő
Működési elv	Prizmás fénySOROMPÓ

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...55 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 30
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	660

Kimenetek

Elektromos kivitel		NPN
Kimeneti funkció		fényre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	160
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány

Hatótávolság	[m]	< 1,5; (Prizma Ø 80 E20005)
Beállítható tartomány		igen
Polarizációs szűrő		igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
------------------------	------	----------



Prizmás fényesorompó

OUP-HNKG

Védettség	IP 67
-----------	-------

Tesztek / engedélyek		
----------------------	--	--

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú

Mechanikai adatok	
-------------------	--

Ház	téglatest kialakítású
Méreték [mm]	28 x 16 x 51
Anyagok	PPO módosított
Optika anyaga	üveg

Kijelzők / kezelési egységek		
------------------------------	--	--

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Tartozékok	
------------	--

Szállított tételek	rögzítési szög
--------------------	----------------



Megjegyzések	
--------------	--

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás	
------------------------	--

Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Csatlakozás	
-------------	--



BK = Érszínek :
 BN = fekete
 BU = barna
 BU = kék