




Száloptika-erősítő

OUF-HPKG/US-100-DPS



Termékjellemzők	
Fény típusa	infravörös
Ház	téglatest kialakítású
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Áramfelvétel [mA]	35; ((24 V))
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Fény típusa	infravörös
Hullámhossz [nm]	880
Kimenetek	
Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	fényre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	100
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen
Érzékelési tartomány	
Hatótávolság [m]	0...0,12; (adó-vevős érzékelő)
Érzékelési távolság [mm]	0...40; (Tárgyreflexiós optikai érzékelő)
Beállítható tartomány	igen
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Védettség	IP 65




Száloptika-erősítő

OUF-HPKG/US-100-DPS

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
MTTF	[év]	653
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	75,5
Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	28 x 16 x 56
Anyagok		PPO módosított
Optika anyaga		üveg
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek		rögzítési szög: 1, E20211 csavarhúzó
Megjegyzések		
Megjegyzések		fényre kapcsolás nyitó kimeneti funkciónak felel meg egyutas száloptikák esetén záró kimeneti funkciónak felel meg tárgyreflexiós száloptikák esetén
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A		

Csatlakozás





Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

