


Száloptika-erősítő

OUF-HNKG/US-100-DNS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	téglatest kialakítású

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...50 DC
Áramfelvétel	[mA]	35; ((24 V))
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	880

Kimenetek

Elektromos kivitel		NPN
Kimeneti funkció		fényre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	100
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány

Hatótávolság	[m]	0...0,12; (adó-vevős érzékelő)
Érzékelési távolság	[mm]	0...40; (Tárgyreflexiós optikai érzékelő)
Beállítható tartomány		igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 65

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--



Száloptika-erősítő

OUF-HNKG/US-100-DNS

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	0,075
Ház		téglatest kialakítású
Méret	[mm]	28 x 16 x 56
Anyagok		PPO módosított
Optika anyaga		üveg

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga

Tartozékok		
Szállított tételek		rögzítési szög: 1, E20211 csavarhúzó


Megjegyzések		
Megjegyzések		fényre kapcsolás nyitó kimeneti funkciónak felel meg egyutas száloptikák esetén záró kimeneti funkciónak felel meg tárgyreflexiós száloptikák esetén
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás



Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

