


Száloptika-erősítő

OUF-DNKG/US-100-DNO

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	téglatest kialakítású

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...50 DC
Áramfelvétel	[mA]	35; ((24 V))
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	880

Kimenetek

Elektromos kivitel		NPN
Kimeneti funkció		sötétre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	100
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány

Hatótávolság	[m]	0...0,12; (adó-vevős érzékelő)
Érzékelési távolság	[mm]	0...40; (Tárgyreflexiós optikai érzékelő)
Beállítható tartomány		igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 65

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú

Száloptika-erősítő

OUF-DNKG/US-100-DNO

Mechanikai adatok	
Ház	téglatest kialakítású
Méretek [mm]	28 x 16 x 56
Anyagok	PPO módosított
Optika anyaga	üveg

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga

Tartozékok	
Szállított tételek	rögzítési szög csavarhúzó

Megjegyzések	
Megjegyzések	sötétre kapcsolás záró kimeneti funkciónak felel meg egyutas száloptikák esetén nyitó kimeneti funkciónak felel meg tárgyreflexiós száloptikák esetén
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

