


Infravörös hőmérsékletszenzor

OWF-9000-ABOA

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: TW7011 + E35061 + E35065

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Ház

hengeres

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

20...250 AC/DC

Polaritáscsere-védelem

nem

Kimenetek

Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC

[V]

10,5

Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC

[V]

10,5

Minimális terhelési áram

[mA]

15

Maximális szivárgó áram

[mA]

7

Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC

[mA]

200; (250 (...50 °C))

Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC

[mA]

50



Infravörös hőmérsékletszenzor

OWF-9000-ABOA

Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége	[mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	20
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	25
Rövidzárlat-biztos		nem
Túlterhelés-védelem		nem

Érzékelési tartomány

Érzékelési tartomány hiszterézis	[%]	1...15
----------------------------------	-----	--------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Védettség		IP 65

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú

Mechanikai adatok

Ház		hengeres
Méret	[mm]	Ø 58 / L = 129
Anyagok		ház: sárgaréz fehérbronz bevonatú
Optika anyaga		üveg

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Tartozékok


Szállított tételek		száloptika alumínium védőbevonattal
--------------------	--	-------------------------------------

Megjegyzések

Megjegyzések		Javaslat: Rövidzárlat után ellenőrizni kell a készülék biztonságos működését.
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x 7/8"






Infravörös hőmérsékletszenzor

OWF-9000-ABOA

Csatlakozás



Megjegyzés : miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 2 A gyors működésű