


Infravörös hőmérsékletszenzor

OWL-3506-ABOA

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: TW7001 + E35065

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Ház

hengeres

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

20...250 AC/DC

Polaritáscsere-védelem

nem

Kimenetek

Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]

10,5

Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V]

10,5

Minimális terhelési áram [mA]

15

Maximális szivárgó áram [mA]

7

Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA]

200; (250 (...50 °C))

Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]

50

Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA]

1500; (10 ms / 0,5 Hz)

Kapcsolási frekvencia AC [Hz]

20

Kapcsolási frekvencia DC [Hz]

25

Rövidzárlat-biztos

nem

Túlterhelés-védelem

nem




Infravörös hőmérsékletszenzor


OWL-3506-ABOA

Érzékelési tartomány		
Érzékelési tartomány hiszterézis	[%]	1...15
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Védettség		IP 65
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok		
Ház		hengeres
Méret	[mm]	Ø 58 / L = 200
Anyagok		ház: sárgaréz fehérbronz bevonatú
Optika anyaga		üveg
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Megjegyzések		
Megjegyzések	Javaslat: Rövidzárlat után ellenőrizni kell a készülék biztonságos működését.	
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		

Csatlakozó: 1 x 7/8"



Csatlakozás

Megjegyzés : miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 2 A gyors működésű