




Infravörös hőmérsékletszenzor

OWS-7520-ABOA



Termékjellemzők		
Ház		hengeres
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	20...250 AC/DC
Polaritáscsere-védelem		nem
Kimenetek		
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	10,5
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC	[V]	10,5
Minimális terhelési áram	[mA]	15
Maximális szivárgó áram	[mA]	7
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	50
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége	[mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	20
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	25
Rövidzárlat-biztos		nem
Túlterhelés-védelem		nem
Érzékelési tartomány		
Érzékelési tartomány hiszterézis	[%]	1...15
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...60
Védettség		IP 65




Infravörös hőmérsékletszenzor


OWS-7520-ABOA

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok		
Ház	hengeres	
Méretek	[mm]	Ø 58 / L = 150
Anyagok	ház: sárgaréz fehérbronz bevonatú	
Optika anyaga	üveg	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Megjegyzések		
Megjegyzések	Javaslat: Rövidzárlat után ellenőrizni kell a készülék biztonságos működését.	
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		

Csatlakozó: 1 x 7/8"



Csatlakozás

Megjegyzés : miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 2 A gyors működésű