


Egyutas érzékelő vevő

OWE-FPKG/0,1M/US

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OJ5067

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Empfänger in unterer und oberer Optik

Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Áramfelvétel	[mA]	25; ((36 V))
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	660

Kimenetek

Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	250
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen





Egyutas érzékelő vevő

OWE-FPKG/0,1M/US

Érzékelési tartomány		
Adó / vevő		vevő
Hatótávolság	[m]	< 4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok		
Ház		téglatest kialakítású
Méret	[mm]	36 x 60 x 10
Anyagok		ABS 'üvegszál-erősítésű
Optika anyaga		PMMA
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, piros
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 0,1 m, PVC		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A		



Csatlakozás





Egyutas érzékelő vevő

OWE-FPKG/0,1M/US

Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

