


Infravörös hőmérsékletszenzor

OWF-5000-BPKG

Kifutó termék

Alternatív termékek: TW7011 + E35061 + E35065

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Ház	hengeres
-----	----------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...55 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 20
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramerhelhetősége DC [mA]	400
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	1000
Rövidzárlat-védelem	igen



Infravörös hőmérsékletszenzor

OWF-5000-BPKG

Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Érzékelési tartomány hiszterézis [%]	1...15
--------------------------------------	--------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...60
Védettség	IP 65

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
MTTF [év]	940	

Mechanikai adatok

Ház	hengeres
Méretek [mm]	Ø 58 / L = 129
Anyagok	ház: sárgaréz fehérbronz bevonatú
Optika anyaga	üveg

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Tartozékok


Szállított tételek	száloptika alumínium védőbevonattal
--------------------	-------------------------------------

Megjegyzések

Megjegyzés	Kifutó termék
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x 7/8"





Infravörös hőmérsékletszenzor

OWF-5000-BPKG

Csatlakozás

