


Infravörös hőmérsékletszenzor

OWL-3506-ANKG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Ház	hengeres
-----	----------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...55 DC
Áramfelvétel [mA]	< 20
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	NPN
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	400
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	300
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Érzékelési tartomány hiszterézis [%]	1...15
--------------------------------------	--------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...60
Védettség	IP 65

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú



Infravörös hőmérsékletszenzor

OWL-3506-ANKG

Mechanikai adatok

Ház	hengeres
Méreték [mm]	Ø 58 / L = 200
Anyagok	ház: sárgaréz fehérbronz bevonatú
Optika anyaga	üveg

Kijelzők / kezelési egységek


Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x 7/8"



Csatlakozás

