




Nyomáskapcsoló intuitív kapcsolási pont beállítással

PK-400-SFP14-HCPKG/US/ /W

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



1 Meghúzási nyomaték 25 Nm



Termékjellemzők		
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 2	
Mérési tartomány	0...400 bar	0...40 MPa
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó R 1/4 külső menet belső menet:M5	
Felhasználási terület		
Alkalmazás	Ipari alkalmazásokhoz	
Közeg	folyadékok és gázok	
Közeghőmérséklet	-25...80	
Min. repesztőnyomás	1600 bar	160 MPa
Nyomásállóság	600 bar	60 Mpa
Nyomás típusa	relatív nyomás	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	9,6...32 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 25
Min. szigetelési ellenállás	[MΩ]	100; (500 V DC)
Védelmi osztály	III	
Polaritáscsere védelem	igen	
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 2	
Kimenetek		
Összes kimenet száma	2	
Kimeneti jel	kapcsoló jel	
Elektromos kivitel	PNP	



Nyomáskapcsoló intuitív kapcsolási pont beállítással

PK-400-SFP14-HCPKG/US/ /W

Digitális kimenetek száma	2
Kimeneti funkció	antivalens
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	500
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	100
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Mérési / beállítási tartomány

Mérési tartomány	0...400 bar	0...40 MPa
Kapcsolási pont SP	20...400 bar	2...40 MPa
Visszkapcsolási pont rP	12...392 bar	1,2...39,2 MPa

Pontosság / eltérés

Kapcsolási pont pontossága [a végérték %-a]	< ± 2,5; (beállítási pontosság)	
Ismétlési pontosság [a végérték %-a]	< ± 0,5; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén)	
Jelleggörbe eltérés [a végérték %-a]	< ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Legjobban illeszkedő egyenes; LS = határérték beállítás)	
Hőmérséklet drift 10 K-ként	< ± 0,5	

Szoftver / programozás

Kapcsolási pont beállítás	beállítógyűrűk
---------------------------	----------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Tárolási hőmérséklet [°C]	-40...100
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugározott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
Ütésállóság	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Mechanikai adatok

Anyagok	PBT; PC; FKM; rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Min.nyomásciklusok	50 millió
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó R 1/4 külső menet belső menet:M5
Beépített folytóelem	nem (utólag szerelhető)

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	kapcsolási állapot	LED, sárga



Nyomáskapcsoló intuitív kapcsolási pont beállítással

PK-400-SFP14-HCPKG/US/ /W

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

