




Nyomáskapcsoló intuitív kapcsolási pont beállítással

PK-100-SFN14-HCPKG/US/ /W



1 Meghúzási nyomaték 25 Nm



Termékjellemzők		
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 2	
Mérési tartomány	0...100 bar	0...1450 psi
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó 1/4" NPT külső menet belső menet:M5	
Felhasználási terület		
Alkalmazás	Ipari alkalmazásokhoz	
Közeg	folyadékok és gázok	
Közeghőmérséklet	[°C] -25...80	
Min. repesztőnyomás	1000 bar	14500 psi
Nyomásállóság	200 bar	2900 psi
Nyomás típusa	relatív nyomás	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	9,6...32 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 25
Min. szigetelési ellenállás	[MΩ]	100; (500 V DC)
Védelmi osztály	III	
Polaritáscsere védelem	igen	
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 2	
Kimenetek		
Összes kimenet száma	2	
Kimeneti jel	kapcsoló jel	
Elektromos kivitel	PNP	
Digitális kimenetek száma	2	



Nyomáskapcsoló intuitív kapcsolási pont beállítással

PK-100-SFN14-HCPKG/US/ /W

Kimeneti funkció		antivalens
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]		2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]		500
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]		100
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Mérési / beállítási tartomány

Mérési tartomány	0...100 bar	0...1450 psi
Kapcsolási pont SP	5...100 bar	75...1450 psi
Visszkapcsolási pont rP	3...98 bar	50...1420 psi

Pontosság / eltérés

Kapcsolási pont pontossága [a végérték %-a]	< ± 2,5; (beállítási pontosság)	
Ismétlési pontosság [a végérték %-a]	< ± 0,5; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén)	
Jelleggörbe eltérés [a végérték %-a]	< ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Legjobban illeszkedő egyenes; LS = határérték beállítás)	
Hőmérséklet drift 10 K-ként	< ± 0,5	

Szoftver / programozás

Kapcsolási pont beállítás	beállítógyűrűk
---------------------------	----------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Tárolási hőmérséklet [°C]	-40...100
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Ütésállóság	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [év]	713	
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz	

Mechanikai adatok

Súly [g]	93	
Anyagok	PBT; PC; FKM; rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Min.nyomásciklusok	50 millió	
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó 1/4" NPT külső menet belső menet:M5	
Beépített folytóelem	nem (utólag szerelhető)	

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	kapcsolási állapot	LED, sárga



Nyomáskapcsoló intuitív kapcsolási pont beállítással

PK-100-SFN14-HCPKG/US/ /W

Skálázással	igen
-------------	------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

