




- 1 horony tömítőgyűrűvel (DIN EN ISO 1179-2)
2 G1 tömítőkónusz külső menet



Termékjellemzők

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1			
Mérési tartomány	-0,05...1 bar	-50...1000 mbar	-0,73...14,5 psi	-5...100 kPa
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 1 külső menet tömítőkónusz			

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező		
Mérőelem	kerámia-kapacitív nyomásmérő cella		
Hőmérséklet-ellenőrzés	nem		
Alkalmazás	holttéri mentesen beépíthető élelmiszeripar és italgéártás számára		
Közeg	viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok; folyadékok és gázok		
Közeghőmérséklet [°C]	-25...150		
Min. repesztőnyomás	30000 mbar	435 psi	3000 kPa
Nyomásállóság	10000 mbar	145 psi	1000 kPa
Vákuumálló [mbar]	-1000		
Nyomás típusa	relatív nyomás		
Holttéri mentes	igen		
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar]	10		



Elektronikus nyomásérzékelő

PM-001BREA01-E-ZVG/US

Elektromos adatok				
Üzemi feszültség	[V]	18...30 DC		
Min. szigetelési ellenállás	[MΩ]	100; (500 V DC)		
Védelmi osztály		III		
Polaritáscsere védelem		igen		
Mérési elv		hidrosztatikus		
Integrált Watchdog		igen		
2-vezetékes				
Áramfelvétel	[mA]	3,5...21,5		
Bekapcsolási késleltetési idő	[s]	1		
3-vezetékes				
Áramfelvétel	[mA]	< 45		
Bekapcsolási késleltetési idő	[s]	0,5		
Bemenetek / kimenetek				
Bemenetek és kimenetek száma		Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1		
Kimenetek				
Összes kimenet száma		2		
Kimeneti jel		analóg jel; IO-Link; (beállítható)		
Digitális kimenetek száma		1; (IO-Link)		
Analóg kimenetek száma		1		
Analóg áram kimenet	[mA]	4...20; (skálázható)		
Max. terhelés	[Ω]	700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)		
Rövidzárlat-biztos		igen		
Túlterhelés-védelem		igen		
Mérési / beállítási tartomány				
Mérési tartomány	-0,05...1 bar	-50...1000 mbar	-0,73...14,5 psi	-5...100 kPa
Analóg kezdőpont	-50...800 mbar	-0,73...11,6 psi	-5...80 kPa	
Analóg végpont	150...1000 mbar	2,18...14,5 psi	15...100 kPa	
Lépésekben	0,5 mbar	0,01 psi	0,05 kPa	
Gyári beállítás	ASP = 0,0 bar	AEP = 1000 mbar		
Pontosság / eltérés				
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a]	< ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén; Turn down 1:1)			
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a]	< ± 0,2; (linearitás beleértve a hiszterézist és ismétlésképeséget, a határérték DIN EN IEC 62828-1 szerint)			
Linearitás [a tartomány %-a]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)			
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)			
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; évente)			
Teljes eltérés a hőmérséklet-tartományon keresztül	Hőmérséklet-tartomány		teljes eltérés	
	-25...15 °C		Jelleggörbe eltérés ± 0,05 span %-a / 10 K	
	15...80 °C		Jelleggörbe eltérés	
	80...150 °C		Jelleggörbe eltérés ± 0,1 span %-a / 10 K	



Elektronikus nyomásérzékelő

PM-001BREA01-E-ZVG/US

Megjegyzés további részletek a Diagramok és grafikonok c. szakaszban

Reakcióidők

Analóg kimenet csillapítása dAA	[s]	0...4
---------------------------------	-----	-------

2-vezetékes

Analóg kimenet ugrásra adott válaszüzeje	[ms]	30
--	------	----

3-vezetékes

Analóg kimenet ugrásra adott válaszüzeje	[ms]	7
--	------	---

Interfész

Kommunikációs interfész	IO-Link	
Átvitel típusa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verzió	1.1	
SDCI-szabvány	IEC 61131-9	
Profil	Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
SIO-mód	nem	
Szükséges master port típus	A	
Analóg folyamatadat	3	
Min. folyamat ciklusidő	[ms]	3,2
IO-Link felbontás nyomás	[mbar]	0,2
IO-Link folyamatadat (ciklikus)	működés	bithosszúság
	nyomás	16
	készülék állapota	4
IO-Link funkciók (aciklikus)	alkalmazás-specifikus címke; belső hőmérséklet	
Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID
	default	668

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...100
Védettség	IP 67; IP 68; IP 69K	

Tesztek / engedélyek

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Ütésállóság	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[év]	323
Megjegyzés a minősítéshez	gyári tanúsítvány letölthető innen: www.factory-certificate.ifm	
UL minősítés	UL tanúsítvány száma	J022

Mechanikai adatok

Súly	[g]	339,45
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PBT	
Közeggel érintkező anyagok	kerámia (99,9% Al2O3); rozsdamentes acél (1.4435 / 316L); felületi karakterisztika: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
Min.nyomásciklusok	100 millió	
Meghúzási nyomaték	[Nm]	20



Elektronikus nyomásérzékelő

PM-001BREA01-E-ZVG/US

Folyamatcsatlakozás

menetes csatlakozó G 1 külső menet tömítőkónusz

Megjegyzések

Csomagolási egység


1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás




- 1 csatlakoztatás 2-vezetékes üzemeltetéshez (analóg)
 2 csatlakoztatás 3-vezetékes üzemeltetéshez (analóg / IO-Link)
 OUT1 : IO-Link
 OUT2 : analóg kimenet



Diagrammok és grafikonok

környezeti hőmérséklet befolyásolja
a pontosságot



X hőmérséklet
Y teljes eltérés