PF7056


Holttérmentes nyomásérzékelő

PF-2,5-RES30-QFPKG/US/ /P

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: PF2056

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 7-szegmenses LED kijelző
2 programozó nyomógombok
3 Aseptoflex-csavarmenet
4 Aseptoflex tömítő szegély

Termékjellemzők		
Bemenetek és kimenetek száma		Digitális kimenetek száma: 2
Mérési tartomány	[bar]	0...2,5
Folyamatcsatlakozás		menetes csatlakozó Aseptoflex külső menet Aseptoflex
Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Aranyozott érintkező
Alkalmazás		holttérmentesen beépíthető élelmiszeripar és italgyártás számára
Beszerelés		350° -ban elforgatható ház
Közeg		viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok; folyadékok és gázok
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Min. repesztőnyomás	[bar]	50
Nyomásállóság	[bar]	20
Nyomás típusa		relatív nyomás
Holttérmentes		igen

PF7056

Holttérmentes nyomásérzékelő

PF-2,5-RES30-QFPKG/US/ /P

Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	18...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 60
Min. szigetelési ellenállás	[MΩ]	100; (500 V DC)
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Bekapcsolási késleltetési idő	[s]	0,2
Integrált Watchdog		igen
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma		Digitális kimenetek száma: 2
Kimenetek		
Összes kimenet száma		2
Kimeneti jel		kapcsoló jel
Elektromos kivitel		PNP
Digitális kimenetek száma		2
Kimeneti funkció		záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Mérési / beállítási tartomány		
Mérési tartomány	[bar]	0...2,5
Kapcsolási pont SP	[bar]	0,02...2,5
Visszakapcsolási pont rP	[bar]	0,01...2,48
Lépésekben	[bar]	0,01
Pontosság / eltérés		
Kapcsolási pont pontossága [a végérték %-a]		< ± 1,0
Ismétlési pontosság [a végérték %-a]		< ± 0,25; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén)
Hőmérséklet drift 10 K-ként		< ± 0,3
Reakcióidők		
Kimenet megadott válaszidejéhez tartozó kapcsolási frekvencia	Válaszidő (dAP) [ms]	3 | 6 | 10 | 17 | 30 | 60 | 125 | 250 | 500
	Kapcsolási frekvencia [Hz]	170 | 80 | 50 | 30 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
Válaszidő	[ms]	négyszög nyomáskarakterisztikánál; kapcsolási pont (SPx) = 70 %; Reset pont (rPx) = 30 %
Késleltetési idő beállítható dS, dr	[s]	0, 0,2,...10, 11,...50
Szoftver / programozás		
Kapcsolási pont beállítás		programozó nyomógombok

PF7056

Holttérmentes nyomásérzékelő

PF-2,5-RES30-QFPKG/US/ /P

Paraméterezési lehetőségek		hiszterézis / ablak; záró / nyitó; bekapcsolási / kikapcsolási késleltetés; csillapítás	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80	
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...100	
Védettség		IP 67	
Tesztek / engedélyek			
EMC		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
Ütésállóság		DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Rezgésállóság		DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
Mechanikai adatok			
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PBT; PC; EPDM/X; FKM; PA	
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); kerámia; PTFE	
Min.nyomásciklusok		100 millió	
Folyamatcsatlakozás		menetes csatlakozó Aseptoflex külső menet Aseptoflex	
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző		kapcsolási állapot	2 x LED, piros
		funkció-visszajelző	7-szegmenses LED kijelző
		mért értékek	7-szegmenses LED kijelző
Megjegyzések			
Csomagolási egység		1 db	
Elektromos csatlakozás			

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

