PN7220


Nyomásérzékelő kijelzővel

PN-600PSBN14-QFPKG/US/ /V

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: PN7200

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 7-szegmenses LED kijelző
2 programozó nyomógombok

Termékjellemzők		
Bemenetek és kimenetek száma		Digitális kimenetek száma: 2
Mérési tartomány	[psi]	0...6000
Folyamatcsatlakozás		menetes csatlakozó 1/4" NPT külső menet
Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Aranyozott érintkező
Alkalmazás		Ipari alkalmazásokhoz
Közeg		folyadékok és gázok
Bizonyos feltételek mellett alkalmas		Gáz halmazállapotú közegek esetében az alkalmazási tartomány max. 25 bar-ra van korlátozva.
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Min. repesztőnyomás	[psi]	14000
Nyomásállóság	[psi]	8500
Nyomás típusa		relatív nyomás
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	18...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 60

PN7220

Nyomásérzékelő kijelzővel

PN-600PSBN14-QFPKG/US/ /V

Min. szigetelési ellenállás	[MΩ]	100; (500 V DC)
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Bekapcsolási késleltetési idő	[s]	0,2
Integrált Watchdog		igen
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma		Digitális kimenetek száma: 2
Kimenetek		
Összes kimenet száma		2
Kimeneti jel		kapcsoló jel
Elektromos kivitel		PNP
Digitális kimenetek száma		2
Kimeneti funkció		záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Mérési / beállítási tartomány		
Mérési tartomány	[psi]	0...6000
Kapcsolási pont SP	[psi]	60...6000
Visszakapcsolási pont rP	[psi]	30...5970
Lépésekben	[psi]	30
Pontosság / eltérés		
Kapcsolási pont pontossága [a végérték %-a]		< ± 1,0
Ismétlési pontosság [a végérték %-a]		< ± 0,25; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén)
Hőmérséklet drift 10 K-ként		< ± 0,3
Reakcióidők		

Kimenet megadott válaszidejéhez tartozó kapcsolási frekvencia										
Válaszidő (dAP)	[ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500
Kapcsolási frekvencia	[Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1

Válaszidő	[ms]	négyszög nyomáskarakterisztikánál; kapcsolási pont (SPx) = 70 %; Reset pont (rPx) = 30 %
Késleltetési idő beállítható dS, dr	[s]	0, 0,2,...10, 11,...50
Szoftver / programozás		
Kapcsolási pont beállítás		programozó nyomógombok
Paraméterezési lehetőségek		hiszterézis / ablak; záró / nyitó; bekapcsolási / kikapcsolási késleltetés; csillapítás
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80

PN7220

Nyomásérzékelő kijelzővel

PN-600PSBN14-QFPKG/US/ /V

Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...100	
Védettség		IP 67	
Tesztek / engedélyek			
EMC		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
Ütésállóság		DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Rezgésállóság		DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
Mechanikai adatok			
Anyagok		EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; rozsdamentes acél (1.4301 / 304)	
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4305 / 303); kerámia; FKM	
Min.nyomásciklusok		100 millió	
Folyamatcsatlakozás		menetes csatlakozó 1/4" NPT külső menet	
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző		kapcsolási állapot	2 x LED, piros
		funkció-visszajelző	7-szegmenses LED kijelző
		mért értékek	7-szegmenses LED kijelző
Megjegyzések			
Csomagolási egység		1 db	
Elektromos csatlakozás			

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

