




1 Tömítés



Termékjellemzők			
Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 1		
Mérési tartomány	0...40 bar	0...580 psi	0...4 MPa
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 1/4 külső menet (DIN EN ISO 1179-2)		
Felhasználási terület			
Mérőelem	fém vékonyfilm cella		
Alkalmazás	mobil alkalmazásokra		
Közeg	folyadékok és gázok		
Közeghőmérséklet [°C]	-40...125		
Min. repesztőnyomás	800 bar	11600 psi	80 MPa
Nyomásállóság	100 bar	1450 psi	10 MPa
Megjegyzés a nyomásállósághoz	statikus		
Vákuumálló [mbar]	-1000		
Nyomás típusa	relatív nyomás		
Elektromos adatok			
Üzemi feszültség [V]	8...32 DC		
Áramfelvétel [mA]	< 12		
Min. szigetelési ellenállás [MΩ]	100; (500 V DC)		
Védelmi osztály	III		
Polaritáscsere védelem	igen		
Bekapcsolási késleltetési idő [s]	< 0,1		
Bemenetek / kimenetek			
Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 1		
Kimenetek			
Összes kimenet száma	1		



Nyomástávadók

PU-040-SEG14-V-DVG/DE

Kimeneti jel	analóg jel
Analóg kimenetek száma	1
Analóg feszültség kimenet [V]	0,5...4,5
Min. terhelési ellenállás [Ω]	2000
Rövidzárlat-biztos	igen
Túlterhelés-védelem	igen

Mérési / beállítási tartomány

Mérési tartomány	0...40 bar	0...580 psi	0...4 MPa
------------------	------------	-------------	-----------

Pontosság / eltérés

Ismétlési pontosság [a tartomány %-a]	$< \pm 0,05$; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén)
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a]	$< \pm 0,8$; (beleértve a túlhúzásból eredő eltolódást, nullpont és span hibát, nonlinearitást, hiszterézist)
Linearitás [a tartomány %-a]	$< \pm 0,25$ (BFSL) / $< \pm 0,5$ (LS)
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a]	$< \pm 0,2$
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a]	$< \pm 0,1$; (6 havonta)
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K]	$< \pm 0,1$ (0...80 °C); $< \pm 0,2$ (-40...0 °C / 80...125 °C)
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K]	$< \pm 0,1$ (0...80 °C); $< \pm 0,2$ (-40...0 °C / 80...125 °C)

Reakcióidők

Analóg kimenet ugrásra adott válaszüzeje [ms]	2
---	---

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-40...100
Tárolási hőmérséklet [°C]	-40...100
Védettség	IP 67; IP 69K

Tesztek / engedélyek

EMC	megfelel az UN R10, rev. 5 előírásainak	
	ISO 11452-2	100 V/m
	DIN EN 61326-1	
Ütésállóság	DIN EN 60068-2-27	500 g (1 ms)
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [év]	658	
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz	

Mechanikai adatok

Súly [g]	61,5
Anyagok	rozsdamentes acél 1.4542 (17-4 PH / 630); rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PPS
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél 1.4542 (17-4 PH / 630); rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Min.nyomásciklusok	60 millió; (1.2-szeres névleges nyomásnál)



Nyomástávadók

PU-040-SEG14-V-DVG/DE


Meghúzási nyomaték [Nm]	25...35; (ajánlott meghúzási nyomaték; függ a kenéstől, tömítéstől és nyomástól)
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 1/4 külső menet (DIN EN ISO 1179-2)
Folyamat csatlakozás tömítés	HNBR (DIN EN ISO 1179-2)
Beépített folytóelem	igen

Megjegyzések


Megjegyzések	BFSL = Legjobban illeszkedő egyenes
	LS = határérték beállítás
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x DEUTSCH csatlakozó (DT04-3P); Maximális kábelhossz: 30 m



Csatlakozás



OUT analóg kimenet