


Abszolút többfordulatú forgásjeladó csőtengellyel

RM-8192-E24/ U

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: RM3008

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Felbontás	8192 lépés; 4096 fordulat; 25 bit
Kommunikációs interfész	PROFIBUS DP
Tengely kialakítás	egyik oldalon nyitott csőtengely
Tengely átmérő [mm]	12

Felhasználási terület

Működési elv	abszolút
Forgás típusa	többfordulatos

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	< 150
Max. elektromos fordulatszám [U/min]	6000

Kimenetek

Kódolás	kettős kód
---------	------------

Mérési / beállítási tartomány

Felbontás	8192 lépés; 4096 fordulat; 25 bit
-----------	-----------------------------------

Szoftver / programozás

Paraméterezési lehetőségek	kódértékek számlálási iránya; Felbontás; nullpont; HI és LO határérték kapcsoló; mozgásjelző; egyfordulat/többfordulat kiválasztás
----------------------------	--



Abszolút többfordulatú forgásjeladó csőtengellyel

RM-8192-E24/ U

Diagnosztikai funkció		riasztások; figyelmeztetések; státusz; forgásjeladó sorozatszáma	
Címzés		címző kapcsoló; 0...126	
Interfész			
Kommunikációs interfész		PROFIBUS DP	
PROFIBUS DP			
Átviteli szabvány		DPV0 Class 2 / DPV2 Class 4 (EN50170)	
Átviteli sebesség		...12 Mbit/s	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet		[°C]	-40...70
Védettség		IP 64; (házon: IP 67; tengelyen: IP 64)	
Tesztek / engedélyek			
Ütésállóság			100 g (6 ms)
Rezgésállóság			10 g (55...2000 Hz)
Mechanikai adatok			
Súly		[g]	574,2
Anyagok		alumínium	
Maximális indítónyomaték		[Nm]	1
Nyomaték referenciahőmérséklet		[°C]	20
Tengely kialakítás		egyik oldalon nyitott csőtengely	
Tengely átmérő		[mm]	12
Tengely anyaga		acél (1.4104)	
Max. tengelyirányú tengelyterhelés (tengelyvégen)		[N]	10
Max. sugárirányú tengelyterhelés (tengelyvégen)		[N]	20
Max. axiális tengelyeltérés		[mm]	1
Rögzítő karima		Állórész kuplung	
Elektromos csatlakozás			
Sorkapocs a csatlakozóházban: ; Maximális kábelhossz: 100 m; 400 m (1,5 Mb/s)			