


RM7013



Abszolút többfordulatú forgásjeladó tömör tengellyel

RMK0025-H24/E



Termékjellemzők

Felbontás	8192 lépés; 4096 fordulat; 25 bit
Kommunikációs interfész	DeviceNet
Tengely kialakítás	tömör tengely
Tengely átmérő [mm]	10

Felhasználási terület

Működési elv	abszolút
Forgás típusa	többfordulatos

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	230; ((10 V DC); 100 (24 V DC))
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek

Rövidzárlat-védelem	igen
Kódolás	bináris

Mérési / beállítási tartomány

Felbontás	8192 lépés; 4096 fordulat; 25 bit
-----------	-----------------------------------



Abszolút többfordulatú forgásjeladó tömör tengellyel

RMK0025-H24/E

Szoftver / programozás		
Paraméterezési lehetőségek		fordulatonkénti felbontás; teljes felbontás; forgási irány; előre beállított érték; üzemmód; MAC ID; baudráta
Címzés		
		címző kapcsoló; 0...99; Lezáró ellenállás
Interfész		
Kommunikációs interfész		DeviceNet
DeviceNet		
Protokoll		CIP (Common Industrial Protocol)
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	98
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság		100 g (6 ms)
Rezgésállóság		10 g (10...1000 Hz)
MTTF	[év]	13
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	592
Méretek	[mm]	Ø 58 / L = 110
Anyagok		házfedél: alumínium; ház: acél
Max. mechanikus fordulatszám	[U/min]	12000
Tengely kialakítás		tömör tengely
Tengely átmérő	[mm]	10
Tengely anyaga		rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Max. tengelyirányú tengelyterhelés (tengelyvégen)	[N]	40
Max. sugárirányú tengelyterhelés (tengelyvégen)	[N]	110
Rögzítő karima		rögzítőkarima
Elektromos csatlakozás		
Sorkapocs a csatlakozóházban:		