




Hidrosztatikus merülő nyomástávadó

SUBMERSIBLE 0,25BAR 5M FEP CABLE



Termékjellemzők

Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 1				
Mérési tartomány	0...0,25 bar	0...250 mbar	0...3,63 psi	0...100,4 inH ₂ O	0...25 kPa

Felhasználási terület

Kivitel	kapiláris csővel a nyomáskiegyenlítéshez		
Alkalmazás	Ipari alkalmazásokhoz		
Közeg	folyadékok		
Közeghőmérséklet [°C]	-10...85		
Min. repesztőnyomás	2,4 bar	35 psi	240 kPa
Nyomásállóság	2 bar	29 psi	200 kPa
Nyomás típusa	relatív nyomás		

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Mérési elv	hidrosztatikus

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 1
------------------------------	---------------------------

Kimenetek

Összes kimenet száma	1
Kimeneti jel	analóg jel
Analóg kimenetek száma	1
Analóg áram kimenet [mA]	4...20
Max. terhelés [Ω]	700; (U _b = 24 V; (U _b - 10 V) / 20 mA)
Rövidzárlat-védelem	igen

Mérési / beállítási tartomány

Mérési tartomány	0...0,25 bar	0...250 mbar	0...3,63 psi	0...100,4 inH ₂ O	0...25 kPa
------------------	--------------	--------------	--------------	------------------------------	------------

Pontosság / eltérés


Ismétlési pontosság [a tartomány %-a]	< 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén)
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a]	< 0,25 (BFSL) / 0,5; (beleértve a linearitást, nulla és span hibát (határérték beállítás))
Linearitás [a tartomány %-a]	< 0,2 (BFSL)
Hosszútávú stabilitás	< 0,2; (évente)



Hidrosztatikus merülő nyomástávadó

SUBMERSIBLE 0,25BAR 5M FEP CABLE

[a tartomány %-a]		
Nullpont hőmérséklet koefficiense	[a tartomány %-a / 10 K]	$< \pm 0,2; (0...50\text{ °C})$
Hőmérséklet koefficiens span	[a tartomány %-a / 10 K]	$< \pm 0,2; (0...50\text{ °C})$
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-10...85
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-30...80
Védettség		IP 68
Tesztek / engedélyek		
MTTF	[év]	403
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek		mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	650,6
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti); PA
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 5 m, FEP, Ø 7,5 mm		
Csatlakozás		



1: árnyékolás (a házra csatlakoztatva)
Érszínek :
BN = barna
GN = zöld