


Inkrementális enkóder csőtengellyel

RO-1024-I05/T U

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Felbontás	1024 Felbontás
Tengely kialakítás	egyik oldalon nyitott csőtengely
Tengely átmérő [mm]	12

Felhasználási terület

Működési elv	inkrementális
--------------	---------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség toleranciája [%]	10
Üzemi feszültség [V]	5 DC
Áramfelvétel [mA]	< 150

Kimenetek

Elektromos kivitel	TTL
Maximális áramerősség [mA] kimenetenként	20
Kapcsolási frekvencia [kHz]	300
A és B fáziseltérés [°]	90

Mérési / beállítási tartomány

Felbontás	1024 Felbontás
-----------	----------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-30...100
Megjegyzés a környezeti hőmérsékletre	rögzített kábel esetén: -30 °C
Max. megengedett relatív páratartalom [%]	98
Védettség	IP 64



Inkrementális enkóder csőtengellyel

RO-1024-I05/T U

Tesztek / engedélyek


Ütésállóság	100 g (6 ms)
Rezgésállóság	10 g (55...2000 Hz)

Mechanikai adatok

Súly	[g]	349,2
Méret	[mm]	Ø 58 / L = 47,2
Anyag		alumínium
Max. mechanikus fordulatszám	[U/min]	12000
Maximális indítónyomaték	[Nm]	1
Nyomaték referenciahőmérséklet	[°C]	20
Tengely kialakítás		egyik oldalon nyitott csőtengely
Tengely átmérő	[mm]	12
Tengely illeszkedés		H7
Tengely anyaga		rozsdamentes acél
Tengely beépítési mélysége	[mm]	10
Max. axiális tengelyeltérés	[mm]	1; (max. sugárirányú tengelybeállítás: ± 0,05 mm)

Elektromos csatlakozás


Csatlakozó: 1 x M18 (ifm 1001.20), radiális



A	B invertált
B	Ub érzékelő
C	O-index
D	O-index invertált
E	A
F	A invertált
G	zavarás invertált
H	B
K	0V Un
L	0V érzékelő
M	L+ Up
árnyékolás	ház

Diagrammok és grafikonok

impulzusdiagramm



forgásirány: jobb (a tengelyt nézve)