


Nyomásadó kerámia mérőcellával

PA-010PRBN14-A-ZVG/US/ IV

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 légtelenítés



Termékjellemzők

Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 1
Mérési tartomány [psi]	0...100
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó 1/4" NPT külső menet belső menet:M5

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
Alkalmazás	Ipari alkalmazásokhoz
Közeg	folyadékok és gázok
Közeghőmérséklet [°C]	-25...90
Min. repesztőnyomás [psi]	2175
Nyomásállóság [psi]	1087
Nyomás típusa	relatív nyomás

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	9,6...32 DC
Min. szigetelési ellenállás [MΩ]	100; (500 V DC)
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 1
------------------------------	---------------------------

Kimenetek

Összes kimenet száma	1
----------------------	---



Nyomásadó kerámia mérőcellával

PA-010PRBN14-A-ZVG/US/ IV

Kimeneti jel	analóg jel
Analóg kimenetek száma	1
Analóg áram kimenet [mA]	4...20
Max. terhelés [Ω]	720; (U _b = 24 V; (U _b - 9,6 V) / 20 mA)
Túlterhelés-védelem	igen

Mérési / beállítási tartomány

Mérési tartomány [psi]	0...100
------------------------	---------

Pontosság / eltérés

Ismétlési pontosság [a tartomány %-a]	< 0,15; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén)
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a]	< ± 0,35 (BFSL) / < ± 0,75 (LS); (beleértve a linearitást, nulla és span hibát (határérték beállítás))
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a]	< ± 0,05; (6 havonta)
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K]	0,2; (0...80 °C)
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K]	0,3; (0...80 °C)

Reakcióidők

Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms]	500
---	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Tárolási hőmérséklet [°C]	-40...100
Védettség	IP 65

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	30 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
	zavarkibocsátás	2004/104/EC autoipari irányelv szerint / CISPR 25
	zavarállóság	2004/104/EC autoipari irányelv szerint / ISO 11452-2
	sugárzott HF impulzusellenállás	100 V/m ISO 7637-2 / pontossági fok 3
Ütésállóság	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Mechanikai adatok

Súly [g]	0,218
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4305 / 303); kerámia; FKM
Min.nyomásciklusok	100 millió
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó 1/4" NPT külső menet belső menet:M5



Nyomásadó kerámia mérőcellával

PA-010PRBN14-A-ZVG/US/ /V

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

