




Nyomásadó kerámia mérőcellával

PA-400-SBR14-B-DVG/US/ IV



Termékjellemzők	
Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 1
Mérési tartomány [bar]	0...400
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 1/4 belső menet
Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
Alkalmazás	Ipari alkalmazásokhoz
Közeg	folyadékok és gázok
Bizonyos feltételek mellett alkalmas	Gáz halmazállapotú közegek esetében az alkalmazási tartomány max. 25 bar-ra van korlátozva.
Közeghőmérséklet [°C]	-25...90; (kérésre: -40...90 °C)
Min. repesztőnyomás [bar]	1000
Nyomásállóság [bar]	600
Nyomás típusa	relatív nyomás
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	< 18
Min. szigetelési ellenállás [MΩ]	100; (500 V DC)
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 1



Nyomásadó kerámia mérőcellával

PA-400-SBR14-B-DVG/US/ IV

Kimenetek		
Összes kimenet száma		1
Kimeneti jel		analóg jel
Analóg kimenetek száma		1
Analóg feszültség kimenet	[V]	0,5...4,5
Min. terhelési ellenállás	[Ω]	2000
Túlterhelés-védelem		igen
Mérési / beállítási tartomány		
Mérési tartomány	[bar]	0...400
Pontosság / eltérés		
Ismétlési pontosság	[a tartomány %-a]	< 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén)
Jelleggörbe eltérés	[a tartomány %-a]	
Hosszútávú stabilitás	[a tartomány %-a]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Legjobban illeszkedő egyenes; LS = határérték beállítás)
Nullpont hőmérséklet koefficiense	[a tartomány %-a / 10 K]	< ± 0,05; (6 havonta)
Hőmérséklet koefficiens span	[a tartomány %-a / 10 K]	0,4; (0...80 °C)
		0,4; (0...80 °C)
Reakcióidők		
Analóg kimenet ugrásra adott válaszüzeje	[ms]	3
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...100
Védettség		IP 68; IP 69K
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	30 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
Ütésállóság	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[év]	550
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek		mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	221,5
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4305 / 303); kerámia; FKM
Min.nyomásciklusok		100 millió
Folyamatcsatlakozás		menetes csatlakozó G 1/4 belső menet

PX9020



Nyomásadó kerámia mérőcellával

PA-400-SBR14-B-DVG/US/ IV

Beépített folytóelem	igen
----------------------	------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

