


Abszolút többfordulatú forgásjeladó tömör tengellyel

RMV Profibus

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: RM3007

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 M4 mély 5 mm



Termékjellemzők

Felbontás	8192 lépés; 4096 fordulat; 25 bit
Kommunikációs interfész	PROFIBUS DP
Tengely kialakítás	tömör tengely
Tengely átmérő [mm]	10

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	< 150
Max. elektromos fordulatszám [U/min]	6000

Kimenetek

Kódolás	kettős kód
---------	------------

Mérési / beállítási tartomány

Felbontás	8192 lépés; 4096 fordulat; 25 bit
-----------	-----------------------------------

Szoftver / programozás

Paraméterezési lehetőségek	kódértékek számlálási iránya; Felbontás; nullpont; HI és LO határérték kapcsoló; mozgásjelző; egyfordulat/többfordulat kiválasztás
Diagnosztikai funkció	riasztások; figyelmeztetések; státusz; forgásjeladó sorozatszáma
Címzés	címző kapcsoló; 0...126



Abszolút többfordulatú forgásjeladó tömör tengellyel

RMV Profibus

Interfész		
Kommunikációs interfész	PROFIBUS DP	
PROFIBUS DP		
Átviteli szabvány	DPV0 Class 2 (EN50170)	
Átviteli sebesség	...12 Mbit/s	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...70
Védettség	IP 66; (házon: IP 67; tengelyen: IP 67)	
Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság		100 g (6 ms)
Rezgésállóság		10 g (55...2000 Hz)
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	622
Méretek	[mm]	Ø 58 / L = 100
Anyagok	alumínium	
Max. mechanikus fordulatszám	[U/min]	12000
Maximális indítónyomaték	[Nm]	1
Nyomaték referenciahőmérséklet	[°C]	20
Tengely kialakítás	tömör tengely	
Tengely átmérő	[mm]	10
Tengely anyaga	acél (1.4104)	
Max. tengelyirányú tengelyterhelés (tengelyvégen)	[N]	10
Max. sugárirányú tengelyterhelés (tengelyvégen)	[N]	20
Rögzítő karima	rögzítőkarima	
Elektromos csatlakozás		
Sorkapocs a csatlakozóházban: ; Maximális kábelhossz: 100 m; 400 m (1,5 Mb/s)		