


RM3008



Abszolút többfordulatú forgásjeladó csőtengellyel

RM-0025-E24/E-U



Termékjellemzők

Felbontás	8192 lépés; 4096 fordulat; 25 bit
Kommunikációs interfész	PROFIBUS DP
Tengely kialakítás	egyik oldalon nyitott csőtengely
Tengely átmérő [mm]	12

Felhasználási terület

Működési elv	abszolút
Forgás típusa	többfordulatos

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	100; ((24 V))
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek

Kódolás	bináris
---------	---------

Mérési / beállítási tartomány

Felbontás	8192 lépés; 4096 fordulat; 25 bit
-----------	-----------------------------------

Szoftver / programozás

Paraméterezési lehetőségek	kódértékek számlálási iránya; Felbontás; nullpont; HI és LO határérték kapcsoló; mozgásjelző; egyfordulat/többfordulat kiválasztás
Diagnosztikai funkció	riasztások; figyelmeztetések; státusz; forgásjeladó sorozatszáma
Címzés	címző kapcsoló; 0...126



Abszolút többfordulatú forgásjeladó csőtengellyel

RM-0025-E24/E-U

Interfész		
Kommunikációs interfész		PROFIBUS DP
PROFIBUS DP		
Átviteli szabvány		DPV2
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	98
Védettség		IP 67; (házon: IP 67; tengelyen: IP 67)
Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság		100 g (6 ms)
Rezgésállóság		10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[év]	13,5
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	648
Méret	[mm]	Ø 58,5 / L = 99
Anyagok		alumínium; kapocsgyűrű: sárgaréz
Max. mechanikus fordulatszám	[U/min]	12000
Tengely kialakítás		egyik oldalon nyitott csőtengely
Tengely átmérő	[mm]	12
Tengely anyaga		acél (1.4104)
Max. tengelyirányú tengelyterhelés (tengelyvégen)	[N]	40
Max. sugárirányú tengelyterhelés (tengelyvégen)	[N]	110
Rögzítő karima		Állórész kuplung
Elektromos csatlakozás		
Sorkapocs a csatlakozóházban:		