




Abszolút egyfordulatú forgásjeladó tömör tengellyel

RMK0013-E24/E



Termékjellemzők

Felbontás	8192 lépés; 13 bit
Kommunikációs interfész	PROFIBUS DP
Tengely kialakítás	tömör tengely
Tengely átmérő [mm]	10

Felhasználási terület

Működési elv	abszolút
Forgás típusa	egyfordulatú

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	100; ((24 V))
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek

Kódolás	bináris
---------	---------

Mérési / beállítási tartomány

Felbontás	8192 lépés; 13 bit
-----------	--------------------

Szoftver / programozás

Paraméterezési lehetőségek	kódértékek számlálási iránya; Felbontás; nullpont; HI és LO határérték kapcsoló; mozgásjelző; egyfordulat/többfordulat kiválasztás
----------------------------	--



Abszolút egyfordulatú forgásjeladó tömör tengellyel

RMK0013-E24/E

Diagnosztikai funkció		riasztások; figyelmeztetések; státusz; forgásjeladó sorozatszáma	
Címzés		címző kapcsoló; 0...126	
Interfész			
Kommunikációs interfész		PROFIBUS DP	
PROFIBUS DP			
Átviteli szabvány		DPV2	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85	
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	98	
Védettség		IP 67; (házon: IP 67; tengelyen: IP 67)	
Tesztek / engedélyek			
Ütésállóság			100 g (6 ms)
Rezgésállóság			10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[év]	13	
Mechanikai adatok			
Súly	[g]	553,5	
Méretek	[mm]	Ø 58 / L = 99	
Anyagok		alumínium	
Max. mechanikus fordulatszám	[U/min]	12000	
Tengely kialakítás		tömör tengely	
Tengely átmérő	[mm]	10	
Tengely anyaga		acél (1.4104)	
Max. tengelyirányú tengelyterhelés (tengelyvégen)	[N]	40	
Max. sugárirányú tengelyterhelés (tengelyvégen)	[N]	110	
Rögzítő karima		rögzítőkarima	
Elektromos csatlakozás			
Sorkapocs a csatlakozóházban:			