




Abszolút egyfordulatú forgásjeladó tömör tengellyel

RN-0256-G24/L6A

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: RN6012

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 M4 mély 5 mm



Termékjellemzők

Felbontás	256 Felbontás
Kommunikációs interfész	párhuzamos
Tengely kialakítás	tömör tengely
Tengely átmérő [mm]	6

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	< 150
Max. elektromos fordulatszám [U/min]	6000

Kimenetek

Elektromos kivitel	HTL
Maximális áramerősség [mA] kimenetenként	20
Rövidzárlat elleni védelem típusa	< 60 s
Kódolás	Gray kód; (kódértékek növelése jobbra forgatáskor (a tengelyen látható))

Mérési / beállítási tartomány

Felbontás	256 Felbontás
-----------	---------------



Abszolút egyfordulatú forgásjeladó tömör tengellyel

RN-0256-G24/L6A

Interfész		
Kommunikációs interfész		párhuzamos
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...70
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-30...100
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	98
Védettség		IP 65
Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság		100 g (6 ms)
Rezgésállóság		10 g (55...2000 Hz)
Mechanikai adatok		
Méret	[mm]	Ø 58 / L = 76
Anyag		alumínium
Max. mechanikus fordulatszám	[U/min]	10000
Maximális indítónyomaték	[Nm]	1
Nyomaték referenciahőmérséklet	[°C]	20
Tengely kialakítás		tömör tengely
Tengely átmérő	[mm]	6
Tengely anyaga		acél (1.4104)
Max. tengelyirányú tengelyterhelés (tengelyvégen)	[N]	10
Max. sugárirányú tengelyterhelés (tengelyvégen)	[N]	20
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 6 m, PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; axiális		
barna	10...30V	
sárga/barna	10...30V érzékelő	
fehér	0V	
fehér/sárga	0V érzékelő	
zöld	engedélyezés A invertált 5...30V	
sárga	engedélyezés B invertált 5...30V	
fehér/szürke	bit 8 (MSB) invertált	
barna/zöld	bit 8 (MSB)	
fehér/zöld	bit 7	
piros/kék	bit 6	
szürke/rózsaszín	bit 5	
lila	bit 4	
fekete	bit 3	
piros	bit 2	
kék	bit 1	
árnyékolás	ház	




Abszolút egyfordulatú forgásjeladó tömör tengellyel

RN-0256-G24/L6A

Diagrammok és grafikonok

impulzusdiagramm



engedélyezés A invertált

engedélyezés B invertált

pályák 3...10

pályák 1...2