


Abszolút egyfordulatú forgásjeladó tömör tengellyel

RNK0013-C24/E

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: RN7012

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 M4 mély 5 mm



Termékjellemzők

Felbontás	8192 lépés; 13 bit
Kommunikációs interfész	CAN
Tengely kialakítás	tömör tengely
Tengely átmérő [mm]	10

Felhasználási terület

Működési elv	abszolút
Forgás típusa	egyfordulatú

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	9...36 DC
Áramfelvétel [mA]	< 250
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek

Rövidzárlat-védelem	igen
Kódolás	bináris

Mérési / beállítási tartomány

Felbontás	8192 lépés; 13 bit
-----------	--------------------

Pontosság / eltérés

Pontosság	± 1 LSB
-----------	---------



Abszolút egyfordulatú forgásjeladó tömör tengellyel

RNK0013-C24/E

Szoftver / programozás		
Paraméterezési lehetőségek		CAN paraméter; skálázás; beállított; baudráta; forgási irány; Cím
Címzés		
címző kapcsoló; Szoftver		
Interfész		
Kommunikációs interfész		CAN
CAN		
Protokoll		CANopen; DSP - 406
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...70
Védettség		IP 66; (házon: IP 67; tengelyen: IP 66)
Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság		100 g (6 ms)
Rezgésállóság		10 g (55...2000 Hz)
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	670
Méretek	[mm]	Ø 58 / L = 100
Anyagok		alumínium
Max. mechanikus fordulatszám	[U/min]	6000
Maximális indítónyomaték	[Nm]	1
Nyomaték referenciahőmérséklet	[°C]	20
Tengely kialakítás		tömör tengely
Tengely átmérő	[mm]	10
Tengely anyaga		acél (1.4104)
Max. tengelyirányú tengelyterhelés (tengelyvégen)	[N]	10
Max. sugárirányú tengelyterhelés (tengelyvégen)	[N]	20
Rögzítő karima		rögzítőkarima
Elektromos csatlakozás		
Sorkapocs a csatlakozóházban: ; Maximális kábelhossz: 25 m; 100 m (500 kb/s)		