


Áramlásérzékelő

SAM16BBD1OOG/W/US-100

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



- 1 o-gyűrű
2 nyomótárcsa / szorítótárcsa



Termékjellemzők

Folyamatcsatlakozás	M16 x 1,5
---------------------	-----------

Felhasználási terület

Kivitel	csővezetékekhez DN 25
Közeg	víz
Közeghőmérséklet [°C]	0...80
Nyomásállóság [bar]	30

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	20...28 DC
Áramfelvétel [mA]	< 80
Bekapcsolási késleltetési idő [s]	15; (optikailag jelzett)

Kimenetek

Kimeneti jel	analóg jel
Analóg áram kimenet [mA]	4...20; (linearizált)
Max. terhelés [Ω]	500
Analóg feszültség kimenet [V]	; (linearizált)
Rövidzárlat-védelem	nem

Mérési / beállítási tartomány

Átfolyási tartomány [cm/s]	50...250
----------------------------	----------



Áramlásérzékelő

SAM16BBD1OOG/W/US-100


Pontosság / eltérés		
Megjegyzés a reprodukálhatósághoz	7 (v < 150 cm/s), 3 (v < 50 cm/s)	
Hőmérsékletgrádiens [K/min]	200	
Mérési hiba [a végérték %-a]	max. ± 10 (< 200 cm/s)	
Reakcióidők		
Válaszidő [s]	5; (10%...90%)	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...60	
Védettség	IP 67	
Mechanikai adatok		
Méretek [mm]	M16 x 1,5	
Menet megjelölés	M16 x 1,5	
Anyagok	PBT-GF20	
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); rozsdamentes acél (1.4571/316Ti); o-gyűrű: NBR 70 Shore A	
Folyamatcsatlakozás	M16 x 1,5	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	10 x LED, zöld Felbontás a végérték 10 %-a
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A		
		



Áramlásérzékelő

SAM16BBD1OOG/W/US-100

Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete
WH =	fehér