




Áramlásmérő visszacsapó szeleppel és kijelzővel

SBY34IF0FRKG

Kérjük vegye figyelembe a megváltozott ház kialakítást!



Termékjellemzők		
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1	
Mérési tartomány	0,5...25 l/min	0,03...1,5 m³/h
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó Rp 3/4 belső menet	
Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező	
Alkalmazás	Ipari alkalmazásokhoz	
Közeg	folyadékok; víz; glikol oldatok; hűtőfolyadékok	
Megjegyzés a közegekhez	olaj 1 viszkozitással: 10 mm²/s (40 °C)	
	olaj 2 viszkozitással: 46 mm²/s (40 °C)	
Közeghőmérséklet	[°C]	-10...100
Nyomásállóság	[bar]	40



Áramlásmérő visszacsapó szeleppel és kijelzővel

SBY34IF0FRKG

Nyomásállóság	[MPa]	4
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz)	[bar]	40
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV szerint)
Áramfelvétel	[mA]	< 50
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Bekapcsolási késleltetési idő	[s]	< 3
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma		Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1
Kimenetek		
Összes kimenet száma		2
Kimeneti jel		kapcsoló jel; analóg jel; frekvencia jel; IO-Link; (beállítható)
Digitális kimenetek száma		2
Kimeneti funkció		záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	150; (kimenetenként 2 x 200 (...60 °C); 2 x 250 (...40 °C))
Kapcsolási ciklusok (mechanikai)		10 millió
Analóg kimenetek száma		1
Analóg áram kimenet	[mA]	4...20
Max. terhelés	[Ω]	500
Rövidzárlat-védelem		igen
Túlterhelés-védelem		igen
Kimenet frekvenciája	[Hz]	0...10000
Mérési / beállítási tartomány		
Mérési tartomány		0,5...25 l/min
Kijelzési tartomány		0...30 l/min
Felbontás		0,1 l/min
Kapcsolási pont SP		0,2...25 l/min
Visszakapcsolási pont rP		0...24,8 l/min
Frekvencia végpont, FEP		1,7...25 l/min
Lépéstávolság		0,1 l/min
Frekvencia a végponton FRP	[Hz]	10...10000
Mérési dinamika		1:50
Hőmérséklet-ellenőrzés		
Mérési tartomány	[°C]	-10...100
Kijelzési tartomány	[°C]	-32...122
Felbontás	[°C]	1
Kapcsolási pont SP	[°C]	-9...100
Visszakapcsolási pont rP	[°C]	-10...99
Lépésekben	[°C]	1



Áramlásmérő visszacsapó szeleppel és kijelzővel

SBY34IF0FRKG

Frekvencia kezdőpont, FSP	[°C]	-10...78
Frekvencia végpont, FEP	[°C]	12...100
Frekvencia a végponton FRP	[Hz]	10...10000

Pontosság / eltérés

Áramlásellenőrzés		
Pontosság (mérési tartományban)	$\pm (4 \% MW + 1 \% MEW)$; ($Q > 0,5 \text{ l/min}$; közeg és üzemi hőmérséklet: $+22 \text{ °C} \pm 4\text{K}$)	
Ismétlési pontosság	$\pm 1 \% MEW$	

Hőmérséklet-ellenőrzés

Hőmérséklet drift	0,029 °C / K	
Pontosság	[K]	3 K (25 °C ; $Q > 1 \text{ l/min}$)

Reakcióidők

Áramlásellenőrzés		
Válaszidő	[s]	0,01
Csillapítás folyamatérték dAP	[s]	0...5
Analóg kimenet csillapítása dAA	[s]	0...5

Hőmérséklet-ellenőrzés

Válaszdinamika T05 / T09	[s]	T09 = 120 ($Q > 1 \text{ l/min}$)
--------------------------	-----	-------------------------------------

Szoftver / programozás

Paraméterezési lehetőségek	hiszterézis / ablak; záró / nyitó; kapcsolási logika; áram/frekvencia kimenet; közeg választás; csillapítás kapcsoló kimenethez / analóg kimenet; elforgatható / kikapcsolható kijelző; szabványos mértékegységben; folyamatérték szín	
----------------------------	--	--

Interfész

Kommunikációs interfész	IO-Link	
Átvitel típusa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verzió	1.1	
SDCI-szabvány	IEC 61131-9 CDV	
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification	
SIO-mód	igen	
Szükséges master port típus	A	
Analóg folyamatadat	2	
Bináris folyamatadat	2	
Min. folyamat ciklusidő	[ms]	5
Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID
	default	561

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...60
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	közeghőmérséklet $< 80 \text{ °C}$ közeghőmérséklet $< 100 \text{ °C}$: 0...40 °C	
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-15...80
Védettség	IP 65; IP 67	



Áramlásmérő visszacsapó szeleppel és kijelzővel


SBY34IF0FRKG

Tesztek / engedélyek		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Ütésállóság	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[év]	145
UL minősítés	UL tanusítvány száma	I005
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	734,1
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; sárgaréz kémiaileg nikkelezett	
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4401 / 316); rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); sárgaréz (2.0371); sárgaréz kémiaileg nikkelezett; PPS; o-gyűrű: FKM	
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó Rp 3/4 belső menet	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	Mértékegység	3 x LED, zöld
	kapcsolási állapot	2 x LED, sárga
	mért értékek	alfanumerikus kijelző, piros/zöld 4-digit
	programozás	alfanumerikus kijelző, 4-digit
Megjegyzések		
Megjegyzések	200 mikronos szűrő használata ajánlott.	
	Minden adat vízre (20 °C) vonatkozik.	
	MW = Mért érték	
	MEW = mérési tartomány végértéke	
Megjegyzés	Kérjük vegye figyelembe a megváltozott ház kialakítást!	
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott		
2 1 3 4		

Áramlásmérő visszacsapó szeleppel és kijelzővel

SBY34IF0FRKG

Csatlakozás



OUT1:


- kapcsoló kimenet térfogatáram mennyiségének ellenőrzése
- kapcsoló kimenet hőmérséklet-ellenőrzés
- Frekv. kimenet térfogatáram mennyiségének ellenőrzése
- Frekv. kimenet hőmérséklet-ellenőrzés
- IO-Link

OUT2:

- kapcsoló kimenet térfogatáram mennyiségének ellenőrzése
- kapcsoló kimenet hőmérséklet-ellenőrzés
- analóg kimenet térfogatáram mennyiségének ellenőrzése
- analóg kimenet hőmérséklet-ellenőrzés

Diagrammok és grafikonok

Nyomásveszteség



dP Nyomásveszteség

Q átfolyási mennyiség