

RS-0500-I24/NB

Technical drawing of a 120° ball valve. The left view is a top view showing a circular body with a diameter of $\varnothing 46$. It features a central handle with a 120° rotation arc. Two ports are indicated by callouts 1 and 2. The right view is a side view showing the valve's profile. The total length is 58. The handle has a diameter of $\varnothing 4,5$. The valve body has a diameter of $\varnothing 40$. The internal ball has a diameter of $\varnothing 35$. The handle is mounted on a shaft with a diameter of $\varnothing 6$. The distance from the handle to the valve body is 25. The distance from the valve body to the end of the handle is 2,5. The distance from the handle to the end of the valve body is 2,5. The distance from the handle to the end of the valve body is 2,5.

- CE **UL**[®] US

Felbontás	500 Felbontás
Tengely kialakítás	tömör tengely
Tengely átmérő [mm]	6

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	150

Elektromos kivitel	HTL
Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként	50
Kapcsolási frekvencia [kHz]	50
Rövidzárlat elleni védelem típusa	< 60 s
A és B fáziseltérés [°]	90

Felbontás	500 Felbontás
-----------	---------------

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...70
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-30...80
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	98



Tömör tengelyű forgási jeladó

RS-0500-I24/NB

Védettség	IP 64
-----------	-------

Tesztek / engedélyek	
----------------------	--

Ütésállóság	30 g (6 ms)
Rezgésállóság	10 g (55...2000 Hz)

Mechanikai adatok	
-------------------	--


Méret	[mm]	Ø 40 / L = 83
Anyag		alumínium
Max. mechanikus fordulatszám	[U/min]	10000
Maximális indítónyomaték	[Nm]	1
Nyomaték referenciahőmérséklet	[°C]	20
Tengely kialakítás		tömör tengely
Tengely átmérő	[mm]	6
Tengely anyaga		rozsdamentes acél
Max. tengelyirányú tengelyterhelés (tengelyvégen)	[N]	20
Max. sugárirányú tengelyterhelés (tengelyvégen)	[N]	20

Elektromos csatlakozás	
------------------------	--

Kábel: 0,4 m; radiális

fehér	A
zöld	B
sárga	O-index
barna	10...30V (Up)
szürke	0V (Un)
árnyékolás	ház

Diagrammok és grafikonok	
--------------------------	--

impulzusdiagramm	 Kimenet A Kimenet B O-index
------------------	---