




Áramlásérzékelő visszacsapó szeleppel

SBY34BF0BPKG/US

Kérjük vegye figyelembe a megváltozott ház kialakítást!



Termékjellemzők		
Bemenetek és kimenetek száma		Digitális kimenetek száma: 1
Folyamatcsatlakozás		Rp 3/4
Felhasználási terület		
Közeg		folyadékok; víz; glikol oldatok; hűtőfolyadékok
Közeghőmérséklet	[°C]	0...85
Nyomásállóság	[bar]	40
Nyomásállóság	[MPa]	4
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC; (SELV/PELV szerint)
Áramfelvétel	[mA]	< 15
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen



Áramlásérzékelő visszacsapó szeleppel

SBY34BF0BPKG/US

Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1	
Kimenetek		
Összes kimenet száma	1	
Kimeneti jel	kapcsoló jel	
Elektromos kivitel	PNP	
Digitális kimenetek száma	1	
Kimeneti funkció	záró	
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5	
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	100	
Rövidzárlat-védelem	igen	
Túlterhelés-védelem	igen	
Mérési / beállítási tartomány		
Beállítási tartomány [l/min]	2...50	
Pontosság / eltérés		
Reprodukálhatóság [a végérték %-a]	1	
Hiszterézis [l/min]	1...3	
Mérési hiba [a végérték %-a]	± 5	
Reakcióidők		
Válaszidő [s]	< 0,01	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	0...60	
Tárolási hőmérséklet [°C]	-15...80	
Védettség	IP 65; IP 67	
Tesztek / engedélyek		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Ütésállóság	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [év]	3318	
Mechanikai adatok		
Súly [g]	476,5	
Anyagok	sárgaréz kémiailag nikkelezett; PP; alumínium eloxált; PA	
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél(1.4310 / 301); rozsdamentes acél (1.4301 / 304); PBT; sárgaréz kémiailag nikkelezett; PP; PPS; poliolefin; o-gyűrű: FKM	
Folyamatcsatlakozás	Rp 3/4	
Mechanikus kapcsolási ciklusok	10 millió	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	4 x LED, sárga



Áramlásérzékelő visszacsapó szeleppel

SBY34BF0BPKG/US


Tartozékok	
Szállított tételek	imbuszkulcs
Megjegyzések	
Megjegyzések	Figyelem Ne forgassa a beállító kupakot a beállítási tartomány maximális értékén túl.
Megjegyzés	Minden adat vízre (20 °C) vonatkozik.
Csomagolási egység	Kérjük vegye figyelembe a megváltozott ház kialakítást!
	1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A




Csatlakozás





Diagrammok és grafikonok

Nyomásveszteség



dP Nyomásveszteség

Q átfolyási mennyiség