





Inkrementális enkóder tömör tengellyel

RU-1024-I05/J

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



- 1 a referenciajel pozíciója
2 M4 mély 5 mm



Termékjellemzők		
Felbontás		1024 Felbontás
Tengely kialakítás		tömör tengely
Tengely átmérő [mm]		6
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség toleranciája [%]		10
Üzemi feszültség [V]		5 DC
Áramfelvétel [mA]		150
Kimenetek		
Elektromos kivitel		TTL
Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként		20
Kapcsolási frekvencia [kHz]		300
A és B fáziseltérés [°]		90
Mérési / beállítási tartomány		
Felbontás		1024 Felbontás
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]		-30...100
Tárolási hőmérséklet [°C]		-30...100
Max. megengedett relatív páratartalom [%]		98



Inkrementális enkóder tömör tengellyel

RU-1024-I05/J

Védettség	IP 64
-----------	-------

Tesztek / engedélyek


Ütésállóság	100 g (6 ms)
Rezgésállóság	15 g (55...2000 Hz)

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	Ø 58 / L = 77,5
Anyag		alumínium
Max. mechanikus fordulatszám	[U/min]	12000
Maximális indítónyomaték	[Nm]	1
Nyomaték referenciahőmérséklet	[°C]	20
Tengely kialakítás		tömör tengely
Tengely átmérő	[mm]	6
Tengely anyaga		acél (1.4104)
Max. tengelyirányú tengelyterhelés (tengelyvégen)	[N]	10
Max. sugárirányú tengelyterhelés (tengelyvégen)	[N]	20
Rögzítő karima		szinkronkarima

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M23 (ifm 1001.4), axiális



1	B invertált
2	L+ érzékelő
3	O-index
4	O-index invertált
5	A
6	A invertált
7	zavarás invertált
8	B
9	n.c.
10	0V
11	0V érzékelő
12	L+
árnyékolás	ház




Inkrementális enkóder tömör tengellyel

RU-1024-I05/J

Diagrammok és grafikonok

impulzusdiagramm



forgásirány: jobb (a tengelyt nézve)