




Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő

SFG14ZBB

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SF0516
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!




Termékjellemzők		
Folyamatcsatlakozás		Clamp DN25 ISO 2852
Felhasználási terület		
Alkalmazás		magas hőmérsékleti tartomány; steril tartomány
Nyomásállóság	[bar]	30
Folyadékok		
Alkalmazás		magas hőmérsékleti tartomány; steril tartomány
Közeghőmérséklet	[°C]	0...120
Gázok		
Közeghőmérséklet	[°C]	0...100
Elektromos adatok		
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához		VS 0200
Mérési / beállítási tartomány		
Folyadékok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...60
Gázok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	200...2000
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	200...800
Pontosság / eltérés		
Hőmérsékletgradiens	[K/min]	15



Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

SFG14ZBB

Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	1...10
Folyadékok		
Válaszidő	[s]	1...10
Gázok		
Válaszidő	[s]	1...10
Környezeti körülmények		
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Folyamatcsatlakozás		Clamp DN25 ISO 2852
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, szilikon; Maximális kábelhossz: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Csatlakozás		



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete
WH =	fehér
GY =	szürke