


**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

SFM12ABH/6M/PH

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Termékjellemzők**

Folyamatcsatlakozás	M12 x 1
---------------------	---------

Felhasználási terület

Közeg	folyadékok; Gázok; agresszív közegek
-------	--------------------------------------

Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
------------------	------	----------

Nyomásállóság	[bar]	30
---------------	-------	----

Folyadékok

Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
------------------	------	----------

Gázok

Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
------------------	------	----------

Elektromos adatok

Csatlakozás a kiértékelő elektronika-hoz	VS 0200
--	---------

Mérési / beállítási tartomány**Folyadékok**

Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300
----------------------	--------	---------

Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...60
------------------------	--------	--------

Gázok

Beállítási tartomány	[cm/s]	200...2000
----------------------	--------	------------

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgradiens	[K/min]	15
---------------------	---------	----

Reakcióidők

Válaszidő	[s]	1...10
-----------	-----	--------

Folyadékok

Válaszidő	[s]	1...10
-----------	-----	--------

Gázok

Válaszidő	[s]	1...10
-----------	-----	--------

Környezeti körülmények

Védettség	IP 67
-----------	-------

Mechanikai adatok

Ház	menetes kialakítás
-----	--------------------

**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

SFM12ABH/6M/PH


Méreték	[mm]	M12 x 1
Menet megjelölés		M12 x 1
Anyagok		Hastelloy C-4 (2.4610)
Közeggel érintkező anyagok		Hastelloy C-4 (2.4610)
Folyamatcsatlakozás		M12 x 1

Tartozékok

Szállított tételek	Tömítések: 2 x AMF 30
--------------------	-----------------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozásKábel: 6 m, PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; 5 x 0,34 mm²**Csatlakozás**

	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete
WH =	fehér
GY =	szürke