


**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

SFR12ABB/US

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SF6200 + E40160

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

**Termékjellemzők**

Folyamatcsatlakozás

G 1/2 külső menet

Felhasználási terület

Alkalmazás

magas hőmérsékleti tartomány

Közeg

folyadékok; Gázok

Közeghőmérséklet [°C]

-25...80

Nyomásállóság [bar]

30

Folyadékok

Alkalmazás

magas hőmérsékleti tartomány

Közeghőmérséklet [°C]

-25...80

Gázok

Közeghőmérséklet [°C]

-25...80

Elektromos adatokCsatlakozás a kiértékelő
elektronikához

VS 0200

Mérési / beállítási tartomány**Folyadékok**

Beállítási tartomány [cm/s]

3...300

Legnagyobb érzékenység [cm/s]

3...60

Gázok

Beállítási tartomány [cm/s]

200...2000

Legnagyobb érzékenység [cm/s]


200...800

**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

SFR12ABB/US

Pontosság / eltérés		
Hőmérsékletgrádiens	[K/min]	15
Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	1...10
Folyadékok		
Válaszidő	[s]	1...10
Gázok		
Válaszidő	[s]	1...10
Környezeti körülmények		
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Ház		menetes kialakítás
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Folyamatcsatlakozás		G 1/2 külső menet
Tartozékok		
Szállított tételek		Tömítések: 2 x AMF 30
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 100 m






Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

SFR12ABB/US

Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete
WH =	fehér
GY =	szürke