




Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő

SFR12ABT

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés




Termékjellemzők		
Folyamatcsatlakozás		G 1/2 külső menet
Felhasználási terület		
Közeg		folyadékok; Gázok; agresszív közegek
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Nyomásállóság	[bar]	30
Folyadékok		
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Gázok		
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Elektromos adatok		
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához		VS 0200
Mérési / beállítási tartomány		
Folyadékok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...60
Gázok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	200...2000
Pontosság / eltérés		
Hőmérsékletgradiens	[K/min]	15
Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	1...10



**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

SFR12ABT

Folyadékok		
Válaszidő	[s]	1...10
Gázok		
Válaszidő	[s]	1...10
Környezeti körülmények		
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Ház		menetes kialakítás
Anyagok		titánium (3.7235)
Közeggel érintkező anyagok		titánium (3.7235)
Folyamatcsatlakozás		G 1/2 külső menet
Tartozékok		
Szállított tételek		Tömítések: 2 x AMF 30
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Csatlakozás		



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete
WH =	fehér
GY =	szürke