


**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

SFR12ABT/US-100

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Termékjellemzők**

Folyamatcsatlakozás

G 1/2 külső menet

Felhasználási terület

Alkalmazás

magas hőmérsékleti tartomány

Közeg

folyadékok; Gázok

Közeghőmérséklet

[°C]

-25...80

Nyomásállóság

[bar]

30

Folyadékok

Alkalmazás

magas hőmérsékleti tartomány

Közeghőmérséklet

[°C]

-25...80

Gázok

Közeghőmérséklet

[°C]

-25...80

Elektromos adatokCsatlakozás a kiértékelő
elektronikához

VS 0200

Mérési / beállítási tartomány**Folyadékok**

Beállítási tartomány

[cm/s]

3...300

Legnagyobb érzékenység

[cm/s]

3...60

Gázok

Beállítási tartomány

[cm/s]

200...2000

Legnagyobb érzékenység

[cm/s]

200...800

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgradiens

[K/min]

15

Reakcióidők

Válaszidő

[s]

1...10

Folyadékok

Válaszidő

[s]

1...10

Gázok

Válaszidő

[s]

1...10




**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

SFR12ABT/US-100


Környezeti körülmények	
Védettség	IP 67
Mechanikai adatok	
Ház	menetes kialakítás
Anyagok	titánium (3.7235)
Közeggel érintkező anyagok	titánium (3.7235)
Folyamatcsatlakozás	G 1/2 külső menet
Tartozékok	
Szállított tételek	Tömítések: 2 x AMF 30
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 100 m



Csatlakozás



Érszínek :
 BN = barna
 BU = kék
 BK = fekete
 WH = fehér
 GY = szürke