




Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő

SFD10ABB /US-100



Termékjellemzők		
Szondarúd hossza L	[mm]	45
Folyamatcsatlakozás		M18 x 1,5 belső menet
Felhasználási terület		
Alkalmazás		magas hőmérsékleti tartomány
Közeg		folyadékok; Gázok
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Nyomásállóság	[bar]	30
Folyadékok		
Alkalmazás		magas hőmérsékleti tartomány
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Gázok		
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Elektromos adatok		
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához		VS3000
Mérési / beállítási tartomány		
Szondarúd hossza L	[mm]	45
Folyadékok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...60
Gázok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	200...3000
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	200...800
Pontosság / eltérés		
Hőmérsékletgrádiens	[K/min]	300
Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	1...10




Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

SFD10ABB /US-100

Folyadékok		
Válaszidő	[s]	1...10
Gázok		
Válaszidő	[s]	1...10
Környezeti körülmények		
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[év]	8213
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	87,5
Ház		kiképzés az adapterhez
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); o-gyűrű: FKM 80 Shore A
Folyamatcsatlakozás		M18 x 1,5 belső menet
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 100 m





Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

SFD10ABB /US-100

Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete
WH =	fehér
GY =	szürke