




**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

SFM12ABBE1/US-100

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SF120A

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Folyamatcsatlakozás M12 x 1

Felhasználási terület

Alkalmazás Ex zóna 1

Közeghőmérséklet [°C] -25...80

Nyomásállóság [bar] 30

Folyadékok

Alkalmazás Ex zóna 1

Közeghőmérséklet [°C] -25...80

Gázok

Közeghőmérséklet [°C] -25...80

Elektromos adatok

Csatlakozás a kiértékelő elektronika-hoz VS0200 Exi

Mérési / beállítási tartomány

Folyadékok

Beállítási tartomány [cm/s] 3...300

Legnagyobb érzékenység [cm/s] 3...60

Gázok

Beállítási tartomány [cm/s] 200...2000

Legnagyobb érzékenység [cm/s] 200...800

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgradiens [K/min] 15

Reakcióidők

Válaszidő [s] 1...10

Folyadékok

Válaszidő [s] 1...10




Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

SFM12ABBE1/US-100


Gázok	
Válaszidő	[s] 1...10
Környezeti körülmények	
Védettség	IP 67
Mechanikai adatok	
Ház	menetes kialakítás
Méret	[mm] M12 x 1
Menet megjelölés	M12 x 1
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Folyamatcsatlakozás	M12 x 1
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 100 m



Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete
WH =	fehér
GY =	szürke