


**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

SFM12AAACE1

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Termékjellemzők**

Folyamatcsatlakozás	M12 x 1
---------------------	---------

Felhasználási terület

Alkalmazás	Ex zóna 1
Közeghőmérséklet [°C]	-25...80
Nyomásállóság [bar]	5

Folyadékok

Alkalmazás	Ex zóna 1
Közeghőmérséklet [°C]	-25...80

Elektromos adatok

Csatlakozás a kiértékelő elektronikához	VS 0200 Exi
---	-------------

Mérési / beállítási tartomány**Folyadékok**

Beállítási tartomány [cm/s]	0...60
Legnagyobb érzékenység [cm/s]	0...20

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgrádiens [K/min]	7
-----------------------------	---

Reakcióidők

Válaszidő [s]	2...20
---------------	--------

Folyadékok

Válaszidő [s]	2...20
---------------	--------

Környezeti körülmények

Védettség	IP 67
-----------	-------

Mechanikai adatok

Ház	menetes kialakítás
Méret	M12 x 1
Menet megjelölés	M12 x 1
Anyagok	PTFE
Közeggel érintkező anyagok	PTFE
Folyamatcsatlakozás	M12 x 1


**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

SFM12AACE1

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozásKábel: 2 m, TPE-S; Maximális kábelhossz: 100 m; 5 x 0,34 mm²**Csatlakozás**

	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete
WH =	fehér
GY =	szürke