


**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

SFR14ABA

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SF5350 + E40099

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

**Termékjellemzők**

Folyamatcsatlakozás	G 1/4 külső menet
---------------------	-------------------

Felhasználási terület

Alkalmazás	magas hőmérsékleti tartomány
Közeg	folyadékok; Gázok
Közeghőmérséklet [°C]	-25...80
Nyomásállóság [bar]	30

Folyadékok

Alkalmazás	magas hőmérsékleti tartomány
Közeghőmérséklet [°C]	-25...80

Gázok

Közeghőmérséklet [°C]	-25...80
-----------------------	----------

Elektromos adatok

Csatlakozás a kiértékelő elektronikához	VS 0200
---	---------

Mérési / beállítási tartomány**Folyadékok**

Beállítási tartomány [cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység [cm/s]	3...60

Gázok

Beállítási tartomány [cm/s]	200...2000
Legnagyobb érzékenység [cm/s]	200...800

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgradiens [K/min]	15
-----------------------------	----

Reakcióidők

Válaszidő [s]	1...10
---------------	--------


Folyadékok

Válaszidő [s]	1...10
---------------	--------

**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

SFR14ABA

Gázok	
Válaszidő	[s] 1...10
Környezeti körülmények	
Védettség	IP 67
Mechanikai adatok	
Ház	menetes kialakítás
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Folyamatcsatlakozás	G 1/4 külső menet
Tartozékok	
Szállított tételek	Tömítések: 2 x AMF 30
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás	
Kábel: 2 m, PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; 5 x 0,34 mm ² , PVC	
Csatlakozás	



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete
WH =	fehér
GY =	szürke