


SFN12AAC

Alternatív termékek: SF5800 + E40127

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Folyamatcsatlakozás	1/2" NPT
---------------------	----------

Közeg	folyadékok; agresszív közegek
-------	-------------------------------

Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Nyomásállóság	[bar]	5

Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
------------------	------	----------

Elektromos adatok

elektronikához	VS 0200
----------------	---------

Folyadékok

Beállítási tartomány	[cm/s]	0...60
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	0...20

Hőmérsékletgrádiens	[K/min]	15
---------------------	---------	----


Reakcióidők

Folyadékok	
Válaszidő	[s] 3, 20

**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

SFN12AAC

Környezeti körülmények	
Védettség	IP 67
Mechanikai adatok	
Ház	menetes kialakítás
Anyagok	PTFE
Közeggel érintkező anyagok	PTFE
Folyamatcsatlakozás	1/2" NPT
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás	
Kábel: 6 m, PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Csatlakozás	



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete
WH =	fehér
GY =	szürke