


**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő**

SFN12XBK/US

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Termékjellemzők**

Folyamatcsatlakozás	1/2" NPT
---------------------	----------

Felhasználási terület

Közeg	folyadékok; agresszív közegek
-------	-------------------------------

Nyomásállóság [bar]	30
---------------------	----

Folyadékok

Közeghőmérséklet [°C]	5...70
-----------------------	--------

Elektromos adatok

Csatlakozás a kiértékelő elektronikához	VS 0200
---	---------

Mérési / beállítási tartomány**Folyadékok**

Beállítási tartomány [cm/s]	0...60
-----------------------------	--------

Legnagyobb érzékenység [cm/s]	3...40
-------------------------------	--------

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgrádiens [K/min]	7
-----------------------------	---

Reakcióidők

Válaszidő [s]	2...20
---------------	--------

Folyadékok

Válaszidő [s]	2...20
---------------	--------

Környezeti körülmények

Védettség	IP 67
-----------	-------

Tesztek / engedélyek

Ütésállóság	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
-------------	-----------------	--------------



Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

SFN12XBK/US

Rezgésállóság

DIN IEC 68-2-6

10 g (55...2000 Hz)

Mechanikai adatok

Ház	menetes kialakítás
Anyagok	kerámia (99,9% Al ₂ O ₃)
Közeggel érintkező anyagok	kerámia (99,9% Al ₂ O ₃)
Folyamatcsatlakozás	1/2" NPT

Tartozékok


Szállított tételek	Tömítések: 1, PTFE
--------------------	--------------------

Megjegyzések


Megjegyzések	szigeteléshez alkalmazza a csomagban található teflon tömítőgyűrűt
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 100 m



Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete
WH =	fehér
GY =	szürke