
SF3000

Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

SFR12ABA

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: SF5350 + E40096
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők		
Folyamatcsatlakozás		G 1/2 külső menet
Felhasználási terület		
Alkalmazás		magas hőmérsékleti tartomány
Közeg		folyadékok; Gázok
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Nyomásállóság	[bar]	30
Folyadékok		
Alkalmazás		magas hőmérsékleti tartomány
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Gázok		
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...80
Elektromos adatok		
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához		VS 0200
Mérési / beállítási tartomány		
Folyadékok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...60
Gázok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	200...2000
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	200...800
Pontosság / eltérés		
Hőmérsékletgrádiens	[K/min]	15
Reakcióidők		
Válaszidő	[s]	1...10
Folyadékok		
Válaszidő	[s]	1...10

SF3000


Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

SFR12ABA

Gázok		
Válaszidő	[s]	1...10
Környezeti körülmények		
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Ház		menetes kialakítás
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Folyamatcsatlakozás		G 1/2 külső menet
Tartozékok		
Szállított tételek		Tömítések: 2 x AMF 30
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		

Kábel: 2 m, PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC

Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete
WH =	fehér
GY =	szürke