


**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható  
áramlásérzékelő**

SFR12ADB/10M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Termékjellemzők**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Folyamatcsatlakozás | G 1/2 külső menet |
|---------------------|-------------------|

**Felhasználási terület**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Alkalmazás            | magas nyomású környezet |
| Közeg                 | folyadékok; Gázok       |
| Közeghőmérséklet [°C] | -25...80                |
| Nyomásállóság [bar]   | 300                     |

**Folyadékok**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Alkalmazás            | magas nyomású környezet |
| Közeghőmérséklet [°C] | -25...80                |

**Gázok**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
|-----------------------|----------|

**Elektromos adatok**

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Csatlakozás a kiértékelő elektronika-hoz | VS 0200 |
|------------------------------------------|---------|

**Mérési / beállítási tartomány****Folyadékok**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Beállítási tartomány [cm/s]   | 3...300 |
| Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 3...60  |

**Gázok**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Beállítási tartomány [cm/s]   | 200...2000 |
| Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 200...800  |

**Pontosság / eltérés**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Hőmérsékletgradiens [K/min] | 15 |
|-----------------------------|----|

**Reakcióidők**

|               |        |
|---------------|--------|
| Válaszidő [s] | 1...10 |
|---------------|--------|

**Folyadékok**

|               |        |
|---------------|--------|
| Válaszidő [s] | 1...10 |
|---------------|--------|

**Gázok**


|               |        |
|---------------|--------|
| Válaszidő [s] | 1...10 |
|---------------|--------|



**Kiértékelő egységhez csatlakoztatható  
áramlásérzékelő**

SFR12ADB/10M

| Környezeti körülmények               |                                   |                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Védettség                            | IP 67                             |                     |
| Tesztek / engedélyek                 |                                   |                     |
| Ütésállóság                          | DIN IEC 68-2-27                   | 40 g (11 ms)        |
| Rezgésállóság                        | DIN IEC 68-2-6                    | 10 g (55...2000 Hz) |
| Mechanikai adatok                    |                                   |                     |
| Ház                                  | menetes kialakítás                |                     |
| Anyagok                              | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |                     |
| Közeggel érintkező anyagok           | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |                     |
| Folyamatcsatlakozás                  | G 1/2 külső menet                 |                     |
| Megjegyzések                         |                                   |                     |
| Csomagolási egység                   | 1 db                              |                     |
| Elektromos csatlakozás               |                                   |                     |
| Kábel: 10 m, PUR / PVC; 5 x 0,34 mm² |                                   |                     |
| Csatlakozás                          |                                   |                     |



|      |            |
|------|------------|
|      | Érszínek : |
| BN = | barna      |
| BU = | kék        |
| BK = | fekete     |
| WH = | fehér      |
| GY = | szürke     |