



Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő


SFR12ADB/US-100

CSA

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: SF5200 + E40096

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Folyamatcsatlakozás

G 1/2 külső menet

Felhasználási terület

Alkalmazás

magas nyomású környezet

Közeg

folyadékok; Gázok

Közeghőmérséklet [°C]

-25...80

Nyomásállóság [bar]

300

Folyadékok

Alkalmazás

magas nyomású környezet

Közeghőmérséklet [°C]

-25...80

Gázok

Közeghőmérséklet [°C]

-25...80

Elektromos adatok

Csatlakozás a kiértékelő
elektronikához

VS 0200

Mérési / beállítási tartomány

Folyadékok

Beállítási tartomány [cm/s]

3...300

Legnagyobb érzékenység [cm/s]

3...60

Gázok

Beállítási tartomány [cm/s]

200...2000

Legnagyobb érzékenység [cm/s]

200...800

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgradiens [K/min]

15

Reakcióidők

Válaszidő [s]

1...10




Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

SFR12ADB/US-100 CSA


Folyadékok		
Válaszidő	[s]	1...10
Gázok		
Válaszidő	[s]	1...10
Környezeti körülmények		
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Ház		menetes kialakítás
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Közeggel érintkező anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Folyamatcsatlakozás		G 1/2 külső menet
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 100 m



Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete
WH =	fehér
GY =	szürke