


Kiértékelő egységhez csatlakoztatható
áramlásérzékelő

SFN12ABBE1/6M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Termékjellemzők**

Szondarúd hossza L	[mm]	15
Folyamatcsatlakozás		1/2" NPT

Felhasználási terület

Alkalmazás	CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G	
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...100
Nyomásállóság	[bar]	30

Folyadékok

Alkalmazás	CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G	
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...100

Gázok

Közeghőmérséklet	[°C]	-25...100
------------------	------	-----------

Elektromos adatok

Csatlakozás a kiértékelő elektronikához	VS3000	
---	--------	--

Mérési / beállítási tartomány

Szondarúd hossza L	[mm]	15
Folyadékok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	3...300
Legnagyobb érzékenység	[cm/s]	3...60
Gázok		
Beállítási tartomány	[cm/s]	200...2000



Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő

SFN12ABBE1/6M

Legnagyobb érzékenység [cm/s] 200...800

Pontosság / eltérés

Hőmérsékletgrádiens [K/min] 15

Reakcióidők

Válaszidő [s] 1...10

Folyadékok

Válaszidő [s] 1...10

Gázok

Válaszidő [s] 1...10

Környezeti körülmények

Védettség IP 67

Tesztek / engedélyek

Ütésállóság DIN IEC 68-2-27 40 g (11 ms)

Rezgésállóság DIN IEC 68-2-6 10 g (55...2000 Hz)

Mechanikai adatok

Súly [g] 559,5

Ház menetes kialakítás

Anyagok rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)

Közeggel érintkező anyagok rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)

Folyamatcsatlakozás 1/2" NPT

Beépítési hossz EL [mm] 45


Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 6 m, szilikon; Maximális kábelhossz: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Csatlakozás



Érszínek :
 BN = barna
 BU = kék
 BK = fekete
 WH = fehér
 GY = szürke